

Mágnesszelep ajánlatkérő űrlap

Cégnév:

Igénylő neve:

Email címe:

Telefonszáma:



FESTO

Festo Kft.
1037 Budapest,
Csillaghegyi út 32-34.
www.festo.hu
Telefon: (+36 1) 436-5100
Telefax: (+36 1) 436-5101
hotline_hu@festo.com

Közeg:

Közeg fajtája:

Pontos típusa, ha ismert:

Közeg hőmérséklete, minimum(°C):

maximum(°C):

Közeg nyomása, minimum(bar):

maximum(bar):

Egyéb megjegyzés:

Környezet

Környezeti hőmérséklet, minimum(°C):

maximum(°C):

Kültéri alkalmazás

eltéri alkalmazás

e ves, vizes környezet

I őszakos mosás alatt

agynyomás , vegyszeres mosás alatt

Vegyszer jelenléte

Vegyszer típusa:

Egyéb megjegyzés:

Csatlakozási mód:

"G" menet

NPT menet

Mérete:

Egyéb megjegyzés:

Szeleptest anyaga:

Anyag:

Egyéb megjegyzés:

Tömítés anyaga:

Anyag:

Egyéb megjegyzés:

ezé és:

A a e zetben z t

A a e zetben ny tott

ezé esz tség:

Egyéb megjegyzés:

A tö tött é í et nyomtassa ben és je e e ma en agy aszn ja az a tomat s és n t