

<한국웨스토 온라인샵 가입 방법>

1. 홈페이지에 접속합니다. ☞ www.festo.co.kr
2. 상단의 “회원가입”을 클릭하세요.
3. 회원가입 페이지로 이동합니다.
4. 이용하고자 하는 내용 선택 시 2 단계 또는 3 단계를 선택하셔야 승인 후 온라인샵 이용이 가능합니다.
 - ✓ 2 단계: 견적 작업까지 이용 가능
 - ✓ 3 단계: 발주진행까지 이용 가능

회원가입

입력 검토 확인

회원 가입 전 유의 사항:

기술 자료는 회원 가입 즉시 이용 가능하며, 아래 문의 사항은 고객 지원 센터로 연락 바랍니다.
(연락처: 1666-0202, e-mail: → sales_kr@kr.festo.com)

- 견적 및 발주 문의
- 제품 사양 및 기술 문의

Festo 홈페이지에서 이용하고자 하는 내용을 선택해 주세요.

1단계: 기술자료 이용(제품 정보, CAD 다운로드, 저장 및 불러오기/내보내기 기능)

2단계: 온라인샵 이용(제품의 가격, 예상출고일, 주문내역 조회, 주문 제외)

3단계: 온라인샵 이용(제품의 가격, 예상출고일, 주문내역 조회 및 직접 주문 진행)

온라인샵(2,3단계)은 웨스토와 기 거래중인 고객에 한해 이용 가능합니다. (문의사항:1666-0202)

5. 회원 가입 정보를 입력 합니다.
 - ✓ 각 항목별로 정확하게 기입해 주세요.
 - ✓ * 표시된 항목은 필수 입력 항목입니다.
 - ✓ 각 항목별 칸을 클릭하면 우측에 도움말이 나타납니다. 이 도움말을 참고하시어 기준에 맞게 작성 부탁드립니다.

<작성 예시>

정보를 입력해주시기 바랍니다.

아이디 *

비밀번호 *

비밀번호 (확인) *

인사말 *

직책

이름 *

성 *

회사 *

상세주소 *

우편번호 *

지역/도시 *

전화 번호 *

휴대폰 번호

팩스

이메일 *

뉴스 레터 Festo로부터 E-mail 수신을 요청합니다.

현재 Festo 고객이십니까? 아니오 네

Festo 고객 번호

사업자번호 *

고객 구분 *

부서 *

직무 *

주의

개인정보 취급 방침 * 아래의 '개인정보 수집, 이용'에 동의합니다.

뉴스레터 이용약관 * → 뉴스레터 이용약관

계속

*는 필수 입력 항목입니다

아이디

- 6~40 글자 이내로 설정 가능 합니다.
- 글자, 숫자, 특수기호가 포함 될 수 있습니다.
- 세번째 문자에는 숫자를 사용하지 마시기 바랍니다. (예: xx7w1234)

비밀번호

- 6 ~ 20 글자 이내여야 합니다.
- 적어도 1개의 대문자, 1개의 소문자, 1개의 숫자를 반드시 포함해야 합니다.
- 비밀번호는 대소문자를 구분합니다. 로그인할 때, 반드시 여기에 입력했던 비밀번호를 정확하게 입력하시기 바랍니다.

지역/도시

- 지역/도시를 입력해 주세요. (예. 경남 창원 / 서울 구로 / 경기 부천)

웨스토에 등록된 고객번호를 아실 경우, 입력 부탁드립니다. 36으로 시작하는 8자리 번호 (36xxxxxx)

6. 모든 정보 입력을 마치셨으면 “계속” 버튼을 눌러주세요.
7. 입력하신 정보가 올바른지 다시 한번 확인 하신 후 “전송” 버튼을 눌러주세요.
8. 담당자 확인 후 등록하신 이메일 계정으로 승인 메일이 전송됩니다.