

## Основные технические характеристики MS2.

- Пневматическое соединение: M5 или QS6
  - Подключение манометра: G $\frac{1}{8}$
  - Диапазон регулирования давления: 0,5... 7 бар
  - Варианты манометров: бар / фунт на кв. дюйм, МПа
  - Стандартный номинальный расход:
    - LR: M5: 170 л/мин; QS6: 350 л/мин
    - LFR: M5: 140 л/мин; QS6: 310 л/мин
  - Диапазон температур: -5... + 50 ° C
  - Слив конденсата (LFR): ручной
  - Степень фильтрации (LFR): 5 мкм
- 
- Pneumatic connection: M5 or QS6
  - Pressure gauge connection: G $\frac{1}{8}$
  - Pressure regulation range:: 0.5 ... 7 bar
  - Pressure gauge variants: bar/psi, MPA
  - Standard nominal flow rate:
    - LR: M5: 170 l/min; QS6: 350 l/min
    - LFR: M5: 140 l/min; QS6: 310 l/min
  - Temperature range: -5 ... +50° C
  - Condensate drain (LFR): manual
  - Grade of filtration (LFR): 5  $\mu$ m