

Standard

Type			N	S	U	F	NA
			NBR	SI	PU	FPM	BR
Material			Perbunan	Silicone	Polyurethane	Fluoro rubber	Perbunan/ antistatic
		PWIS-free	X			X	X
	Size	Shore hardness	Hs50°	Hs50°	Hs60°	Hs60°	Hs60°
ESS-2-S...	8,1	Stroke	1,1	1,1	0,7	0,8	0,8
ESS-4-S...	8,1	Stroke	1,1	1,3	1,3	1,1	1,1
ESS-6-S...	7,1	Stroke	1,2	1,2	1,1	1,1	1,1
ESS-8-S...	5,7	Stroke	1,2	1,4	1,4	1,2	1,1
ESS-10-S...	8,3	Stroke	1,5	1,5	1,4	1,5	1,2
ESS-15-S...	9,1	Stroke	1,5	1,6	1,7	1,8	1,4
ESS-20-S...	10,0	Stroke	1,9	2,0	2,1	2,2	1,9
ESS-30-S...	10,8	Stroke	1,9	1,9	1,9	2,0	2,0
ESS-40-S...	14,0	Stroke	1,8	1,6	1,7	1,5	1,5
ESS-50-S...	14,9	Stroke	1,9	2,0	1,6	1,9	
ESS-60-S...	21,4	Stroke	1,9	2,0	1,6	1,9	
ESS-80-S...	15,9	Stroke	4,0	4,0	3,8	4,0	
ESS-100-S...	15,9	Stroke	4,5	4,7	4,9	4,6	
ESS-150-S...	32,3	Stroke	7,0	6,8	6,7	6,8	
ESS-200-S...	36,6	Stroke	6,7	7,0	6,7	6,7	