

## VAS/VASB

Type			PUR
			PU
Material			Polyurethane
		PWIS-free	
	Size	Shore hardness	Hs62°
VAS-8-M5-...	15,7	Stroke	0,9
VAS-15-1/8-...	15,3	Stroke	1,2
VAS-30-1/8-...	16,8	Stroke	1,9
VAS-40-1/4-...	23,7	Stroke	3,0
VAS-55-1/4-...	26,7	Stroke	3,5
VAS-75-1/4-...	21,2	Stroke	3,5
VAS-100-1/4-...	21,2	Stroke	3,5
VAS-125-1/4-...	30	Stroke	6,0
VASB-8-M5-...	17,5	Stroke	3,0
VASB-15-1/8-...	19,0	Stroke	5,5
VASB-30-1/8-...	27,5	Stroke	13,0
VASB-40-1/4-...	35,0	Stroke	14,0
VASB-55-1/4-...	44	Stroke	20,0
VASB-75-1/4-...	40	Stroke	14,5
VASB-100-1/4-...	40	Stroke	14,5
VASB-125-1/4-...	54	Stroke	26,0