

## LEVERANS- OCH BETALNINGSVILLKOR

1. Med nedan angivna avvikelser gäller Sveriges Verkstadsindustrier antagna Allmänna leveransbestämmelser NL09/NLT09.
2. Av oss angiven leveranstid (antal dagar, veckor, månader) löper från orderbekräftelsens datum. Förlängd leveranstid ger inte beställaren rätt till skadestånd eller avbeställning.
3. Leverans sker FCA Festos lager i Malmö enligt Incoterms 2010 och exkl. emballage.
4. Vi förbehåller oss rätten till modelländring utan föregående underrättelse.
5. Emballage debiteras separat.
6. För expresstillverkning av cylindrar utgår särskild expressavgift.
7. Betalningsvillkor: 30 dagar netto.  
För överskriden betalningstid debiterar vi dröjsmålsränta.
8. Anmärkningar kan vi ta hänsyn till endast om de inkommer skriftligen inom 8 dagar efter varans mottagande.
9. För bristfälligheter i material eller tillverkning lämnar vi enligt NL09/NLT09 garanti under 12 månader från leveransdagen, dock att garantitiden för produkt som användes dygnet runt, är 6 månader. Garantin omfattar inte i leveransen på kundens särskilda begäran ingående komponenter, som inte tillhör vårt vanliga komponentsortiment.
10. Tvist i anledning av avtalet eller därur flyttande rättsförhållande skall avgöras av allmän domstol. Första instans skall vara Malmö tingsrätt.
11. Retur och reklamationsbestämmelser se separat dokument.
12. Skyldighet föreligger från kundens sida att vid ändring av bolagsform samt ägarförhållande, omgående skriftligt meddela Festo i Malmö detta.