

LEVERANS- OCH BETALNINGSVILLKOR

1. Med nedan angivna avvikelser gäller Sveriges Verkstadsindustrier antagna Allmänna leveransbestämmelser NL17/NLT17.

2. Av oss angiven leveranstid (antal dagar, veckor, månader) löper från orderbekräftelsens datum. Förlängdleveranstid ger inte beställaren rätt till skadestånd eller avbeställning.

3. Leverans sker FCA Festos lager i Malmö enligt Incoterms 2020 och exkl. emballage.

4. Vi förbehåller oss rätten till modelländring utan föregående underrättelse.

5. Emballage debiteras separat.

6. För expresstillverkning av cylindrar utgår särskild expressavgift.

7. Betalningsvillkor: 30 dagar netto.

För överskriden betalningstid debiterar vi dröjsmålsränta.

8. Anmärkningar kan vi ta hänsyn till endast om de inkommer skriftligen inom 8 dagar efter varansmottagande.

9. För bristfälligheter i material eller tillverkning lämnar vi enligt NL17/NLT17 garanti under 12 månader från leveransdagen, dock att garantitiden för produkt som användes dygnet runt, är 6 månader. Garantin omfattar inte i leveransen på kundens särskilda begäran ingående komponenter, som inte tillhör vårt vanliga komponentsortiment.

10. Tvist i anledning av avtalet eller därur flyttande rättsförhållande skall avgöras av allmän domstol. Förstainstans skall vara Malmö tingsrätt.

11. Retur och reklambestämmelser se separat dokument.

12. Skyldighet föreligger från kundens sida att vid ändring av bolagsform samt ägarförhållande, omgåendeskriftligt meddela Festo i Malmö detta.

Not.

Risken för godset vid FCA övergår till köparen då godset avlämnats till anvisad fraktförare (lastningen utförs av säljaren) eller vid en bestämd terminal.