

# Vantuz tutucu ESH-HCL-3-PK

Ürün numarası: 189228

FESTO



 General operating condition

## Veri sayfası

Özellik	Değer
Yükseklik kompanzatorü vantuz tutucu	20 mm
Nominal genişlik	3 mm
Hacim	1.383 cm <sup>3</sup>
Montaj konumu	dikey
Tasarım	Üst vakum bağlantısı yükseklik kompanzatorü ile
Vantuz tutucu eşleşmesi	Boyut 3
İşletim ortamı	ISO 8573-1: 2010 [7:-:-] dayalı atmosferik hava
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-A1-L
Ortam sıcaklığı	-10 °C ... 60 °C
Ürün ağırlığı	46 g
Montaj türü	kilit somunu ile
Vantuz sabitlemesi	M4
Vakum portu	PK-4
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR Çelik
Tutma braket malzemesi	Su verilmiş ve temperlenmiş çelik yüksek alaşımlı çelik