


# Hortum bağlantı elemanı N-1/2-P-9

Ürün numarası: 3610

FESTO



 General operating condition

## Veri sayfası

Özellik	Değer
Nominal genişlik	8 mm
Vida dişli muyluda conta türü	Sızdırmazlık Halkası
Montaj konumu	İstenildiği gibi
Tasarım	düz şekil
Hazne boyutu	1
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı	-0.95 bar ... 16 bar
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ortam sıcaklığı	-10 °C ... 60 °C
Maks. sıkma torku	18 Nm
Ürün ağırlığı	15.34 g
Pnömatik bağlantı 1	Erkek dış G1/2
Pnömatik bağlantı 2	iç çapı Ø 9 mm olan hortum için
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Gövde malzemesi	Alüminyum, eloksallı