

Manifold BloęulBaęlantı Bloęu VABM-B10-25E-N12-10

Ürün numarası: 8026260

FESTO



 General operating condition

Veri sayfası

| Özellik | Deęer |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Izgara ölçüsü | 27.5 mm |
| Montaj konumu | İstenildięi gibi |
| Maks. valf yeri sayısı | 10 |
| Korozyon direnci sınıfı KBK | 2 - orta derece korozyona maruziyet |
| LABS uygunluęu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Ürün aęırlığı | 3303 g |
| Montaj türü | geçiş delięi ile |
| Kontrol havası baęlantısı 12 | 1/8 NPT |
| Kontrol havası baęlantısı 14 | 1/8 NPT |
| Pnömatik baęlantı 1 | 1/2 NPT |
| Pnömatik baęlantı 3 | 1/2 NPT |
| Pnömatik baęlantı 5 | 1/2 NPT |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |
| Baęlantı rayı malzemesi | Dövme alüminyum alaşım |