

Atuador semi-rotativo DSR-12-180-P

Cód. do item: 11909

FESTO



 General operating condition

Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	12
Ângulo de amortecimento	2.2 deg
Faixa de ajuste ângulo de rotação	0 deg ... 180 deg
Ângulo de rotação	0 deg ... 180 deg
Amortecimento	anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados
Posição de instalação	Indiferente
Funcionamento	de dupla ação
Estrutura	Aleta giratória
Detecção de posição	sem
Símbolo	00991265
Pressão operacional	0.2 MPa ... 0.8 MPa
Pressão operacional	2 bar ... 8 bar
Frequência de giro máx. a 6 bar	3 Hz
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-10 oC ... 60 oC
Força axial máx.	18 N
Força radial máxima	45 N
Torque teórico a 6 bar	1 Nm
Peso do produto	200 g
Tipo de fixação	com orifício de passagem
Conexão pneumática	M5
Material da tampa	Reforçado com PA
Material do eixo do acionamento	Aço níquelado
Material vedações	NBR
Material corpo	Zinco fundido