

ronde cilinder DSNU-40-25-P-A

Artikelnummer: 195990

FESTO

voor positiedetectie, met elastische dempingsringen in de eindposities.
Verschillende bevestigingsmogelijkheden, met en zonder extra bevestigingselementen.



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|---|--|
| Slag | 25 mm |
| Zuigerdiameter | 40 mm |
| Zuigerstangschroefdraad | M12x1,25 |
| Demping | P: elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Constructieve opbouw | Zuiger Zuigerstang Cilinderbuis |
| Positiedetectie | voor naderingsschakelaar |
| Werkdruk | 1 ... 10 bar |
| Werking | dubbelwerkend |
| Bedrijfsmedium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Opmerking over werkings- en stuurmedium | Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking) |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 2 - matige corrosieweerstand |
| Omgevingstemperatuur | -20 ... 80 °C |
| Theoretische kracht bij 6 bar, terugloop | 633,3 N |
| Theoretische kracht bij 6 bar, voorwaartse slag | 752,9 N |
| Te verplaatsen massa | 270 g |
| Productgewicht | 721 g |
| Soort bevestiging | met toebehoren |
| Pneumatische aansluiting | G1/4 |
| Materiaal - opmerking | RoHS conform |
| Materiaal deksel | aluminiumlegering |
| Materiaal dichtingen | NBR TPE-U(PU) |
| Materiaal zuigerstang | hooggelegeerd staal |
| Materiaal cilinderbuis | hooggelegeerd staal roestvrij |