

ronde cilinder DSNU-40-200-PPS-A

Artikelnummer: 559312

FESTO

met zelfinstellende pneumatische eindpositiedemping



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|---|--|
| Slag | 200 mm |
| Zuigerdiameter | 40 mm |
| Zuigerstangschroefdraad | M12x1,25 |
| Demping | PPS: Zelfinstellende pneumatische eindpositiedemping |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Constructieve opbouw | Zuiger Zuigerstang Cilinderbuis |
| Positiedetectie | voor naderingsschakelaar |
| Werkdruk | 1 ... 10 bar |
| Werking | dubbelwerkend |
| Bedrijfsmedium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Opmerking over werkings- en stuurmedium | Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking) |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 2 - matige corrosieweerstand |
| Omgevingstemperatuur | -20 ... 80 °C |
| Dempingslengte | 18 mm |
| Theoretische kracht bij 6 bar, terugloop | 633,3 N |
| Theoretische kracht bij 6 bar, voorwaartse slag | 752,9 N |
| Te verplaatsen massa | 550 g |
| Productgewicht | 1.141 g |
| Soort bevestiging | met toebehoren |
| Pneumatische aansluiting | G1/4 |
| Materiaal - opmerking | RoHS conform |
| Materiaal deksel | aluminumlegering |
| Materiaal dichtingen | NBR TPE-U(PU) |
| Materiaal zuigerstang | hooggelegeerd staal |
| Materiaal cilinderbuis | hooggelegeerd staal roestvrij |