



# Actuador lineal DGO-12- -P-A-B

Número de artículo: 15221

FESTO



 [General operating condition](#)

## Hoja de datos

Hoja de datos completa: los valores individuales dependen de su configuración.

Característica	Valor
Carrera	10 mm ... 1200 mm
Diámetro del émbolo	12 mm
Amortiguación	Amortiguación por topes elásticos/placas en ambos lados
Posición de montaje	Cualquiera
Principio de arrastre	Con unión magnética
Detección de posición	Para sensor de proximidad
Símbolo	00991736
Presión de funcionamiento	0.2 MPa ... 0.7 MPa
Presión de funcionamiento	2 bar ... 7 bar
Modo de funcionamiento	Doble efecto
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nota sobre el medio de trabajo/mando	Admite funcionamiento con lubricación (lo cual requiere seguir utilizándolo)
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-20 °C ... 60 °C
Fuerza teórica con 6 bar, retorno	68 N
Fuerza teórica con 6 bar, avance	68 N
Aumento masa móvil por 10 mm de carrera	2 g
Peso básico con carrera de 0 mm	320 g
Conexión neumática	M5
Material de la tapa	Aluminio
Material de las juntas	NBR TPE-U (PU)
Material del cuerpo	Acero de alta aleación