


# Cilindro redondo EG-6-25-PK-3

Número de artículo: 15895

FESTO



 General operating condition

## Hoja de datos

Característica	Valor
Carrera	25 mm
Diámetro del émbolo	6 mm
Rosca del vástago	M3
Amortiguación	En un lado No regulable
Posición de montaje	Cualquiera
Extremo del vástago	Rosca exterior
Forma constructiva	Émbolo Vástago Camisa del cilindro
Detección de posición	Sin
Símbolo	00991200
Variantes	Vástago simple
Presión de funcionamiento	3 bar ... 7 bar
Modo de funcionamiento	Empuje De simple efecto
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Clase de resistencia a la corrosión CRC	1 - riesgo de corrosión bajo
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	5 °C ... 60 °C
Fuerza teórica con 6 bar, avance	11.8 N
Mínima fuerza recuperadora del muelle teórica	2.5 N
Máxima fuerza teórica recuperadora del muelle	5.2 N
Peso del producto	24 g
Tipo de fijación	Con contratuerca
Conexión neumática	PK-3
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de la tapa	Acero de alta aleación
Material de las juntas	NBR
Material del vástago	Acero inoxidable de alta aleación
Material de la camisa del cilindro	Acero inoxidable de alta aleación