

# Válvula estranguladora GRLO-M3

Número de artículo: 175039

FESTO



 [General operating condition](#)

## Hoja de datos

Característica	Valor
Función de la válvula	Función de estrangulamiento
Conexión neumática 1	M3
Conexión neumática 2	M3
Elemento de ajuste	Tornillo de cabeza ranurada
Tipo de fijación	Enroscable
Caudal nominal normal en sentido de estrangulación	18 l/min
Presión de funcionamiento	0 bar ... 10 bar
Temperatura ambiente	-10 °C ... 60 °C
Posición de montaje	Cualquiera
Símbolo	00991454
Caudal normal en sentido de la estrangulación 6 -> 0 bar	33 l/min
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sobre el medio de trabajo/mando	Admite funcionamiento con lubricación (lo cual requiere seguir utilizándolo)
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Idoneidad de la sala limpia, medida según ISO 14644-14	Clase 4 según ISO 14644-1
Temperatura del medio	-10 °C ... 60 °C
Par de apriete máx.	0.3 Nm
Peso del producto	2 g
Material del pivote atornillado	Latón
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de las juntas	NBR
Material del tornillo de regulación	Latón
Material de la junta basculante	Fundición inyectada de cinc