

Ventosa VASB-15-1/8-SI-B

Número de artículo: 1377689

FESTO



General operating condition

Hoja de datos

Característica	Valor
Compensación de altura de las ventosas	5.6 mm
Diámetro nominal	3 mm
Diámetro de la ventosa	15 mm
Volumen de la ventosa con rosca de fijación	0.83 cm ³
Diámetro de aspiración eficaz	12.4 mm
Posición de la conexión	arriba
Posición de montaje	Indistinta
Símbolo	00991485
Forma de la ventosa con rosca de fijación	Fuelle redondo x1,5
Presión de funcionamiento	-0.095 MPa ... 0 MPa
Presión de funcionamiento	-0.95 bar ... 0 bar
Presión de funcionamiento	-13.775 psi ... 0 psi
Presión nominal de funcionamiento	-0.07 MPa
Presión nominal de funcionamiento	-0.7 bar
Presión nominal de funcionamiento	-10.15 psi
Medio de funcionamiento	Aire atmosférico en concordancia con ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Aptitud para el contacto con alimentos	Véase la información complementaria sobre el material
Temperatura ambiente	-40 °C ... 200 °C
Fuerza de sujeción a la presión nominal de funcionamiento	8.5 N
Peso del producto	4 g
Tipo de fijación	mediante conexión de vacío
Conexión de vacío	G1/8
Color	Transparente
Dureza Shore	60 +/- 5
Material del pivote atornillado	Aleación de forja de aluminio
Nota sobre el material	De conformidad con la Directiva RoHS
Material de la ventosa	VMQ (silicona)