



Ventosa VASB-100-1/4-PUR-B

Número de artículo: 1396066

FESTO



 General operating condition

Hoja de datos

Característica	Valor
Compensación de altura de las ventosas	15.5 mm
Diámetro nominal	4 mm
Diámetro de la ventosa	100 mm
Volumen de la ventosa con rosca de fijación	128 cm ³
Diámetro de aspiración eficaz	90.5 mm
Posición de la conexión	Arriba
Posición de montaje	Cualquiera
Símbolo	00991485
Forma de la ventosa con rosca de fijación	Fuelle redondo de 1,5
Presión de funcionamiento	-0.095 MPa ... 0 MPa
Presión de funcionamiento	-0.95 bar ... 0 bar
Presión de funcionamiento	-13.775 psi ... 0 psi
Presión nominal de funcionamiento	-0.07 MPa
Presión nominal de funcionamiento	-0.7 bar
Presión nominal de funcionamiento	-10.15 psi
Medio de funcionamiento	Aire atmosférico en concordancia con ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-A1-L
Temperatura ambiente	-20 °C ... 60 °C
Fuerza de sujeción a la presión nominal de funcionamiento	450 N
Peso del producto	155 g
Tipo de fijación	A través de la toma de vacío
Conexión de vacío	G1/4
Color	Azul
Dureza Shore	60 +/- 5
Material del pivote atornillado	Fundición inyectada de cinc
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de la ventosa	PUR