

# Tubo de plástico PAN-6X1-SI

Número de artículo: 152699

FESTO



 [General operating condition](#)

## Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro exterior	6 mm
Radio de curvatura relevante para el caudal	32 mm
Diámetro interior	4 mm
Radio de flexión mín.	14 mm
Características de los tubos flexibles	Apropiado para cadenas de arrastre
Presión de funcionamiento en función de la temperatura	-0.095 MPa ... 1.9 MPa
Presión de funcionamiento en función de la temperatura	-0.95 bar ... 19 bar
Presión de funcionamiento en función de la temperatura	-13.775 psi ... 275.5 psi
Certificación	TÜV (reglamentaciones técnicas)
Clasificación marítima	Véase el certificado
Organismo que expide el certificado	61630/B0 BV B 013277 0527 00
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-30 °C ... 80 °C
Peso del producto según la longitud	0.016 kg/m
Conexión neumática	Para racor de conexión de diámetro exterior 6 mm Para boquilla enchufable diámetro interior 4 mm con tuerca de unión Para boquilla estriada de diámetro interior 4 mm
Color	Plateado
Dureza Shore	D 55 +/-3
Nota sobre el material	De conformidad con la Directiva RoHS
Material del tubo flexible	TPE-A