

Tubo de plástico PAN-8X1,25-SI

Número de artículo: 152700

FESTO



 General operating condition

Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro exterior	8 mm
Radio de curvatura relevante para el caudal	43 mm
Diámetro interior	5.9 mm
Radio de flexión mín.	22 mm
Características de los tubos flexibles	Apropiado para cadenas de arrastre
Presión de funcionamiento en función de la temperatura	-0.095 MPa ... 1.5 MPa
Presión de funcionamiento en función de la temperatura	-0.95 bar ... 15 bar
Presión de funcionamiento en función de la temperatura	-13.775 psi ... 217.5 psi
Certificación	TÜV (reglamentaciones técnicas)
Clasificación marítima	Véase el certificado
Organismo que expide el certificado	61630/B0 BV B 013277 0527 00
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-30 °C ... 80 °C
Peso del producto según la longitud	0.024 kg/m
Conexión neumática	Para racor de conexión de diámetro exterior 8 mm Para boquilla estriada diámetro interior 6 mm con tuerca de unión Para boquilla enchufable de diámetro interior 6 mm
Color	Plateado
Dureza Shore	D 55 +/-3
Nota sobre el material	De conformidad con la Directiva RoHS
Material del tubo flexible	TPE-A