

Unidades de mantenimiento combinadas MSB6-1/2-FRC5:J1M1

Número de artículo: 530244

FESTO



 General operating condition

Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	6
Serie	MS
Bloqueo del accionamiento	Botón giratorio con cerradura integrada
Posición de montaje	vertical $\pm 5^\circ$
Purga de condensado	Manual giratoria
Forma constructiva	Lubricador proporcional estándar
Grado de filtración	40 μm
Función del regulador	Presión de salida constante con compensación de la presión primaria con ventilación secundaria Con función de flujo inverso
Protección de funda	Funda plástica de protección
Símbolo	00991761
Indicador de presión	con manómetro
Presión de funcionamiento	1.5 bar ... 20 bar
Margen de regulación de presión	0.5 bar ... 12 bar
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)	3700 l/min
Medio de funcionamiento	Gases inertes
Nota sobre el medio de trabajo/mando	Admite funcionamiento con lubricación (lo cual requiere seguir utilizándolo)
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de almacenamiento	-10 °C ... 60 °C
Aptitud para el contacto con alimentos	Véase la información complementaria sobre el material
Clase de pureza del aire en la salida	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:-]
Temperatura del medio	-10 °C ... 60 °C
Temperatura ambiente	-10 °C ... 60 °C
Peso del producto	1495 g
Tipo de fijación	Con accesorios
Conexión neumática 1	G1/2
Conexión neumática 2	G1/2
Nota sobre el material	De conformidad con la Directiva RoHS