

Šroubení s nátrubky CN-M5-PK-3

Číslo dílu: 12255

FESTO



 General operating condition

Technické údaje

| Parametr | Hodnota |
|--|--|
| Jmenovitá světlost | 2.5 mm |
| Druh těsnění na závitovém čepu | těsnící kroužek |
| Provozní tlak v celém rozsahu teplot | -0.95 bar ... 10 bar |
| Provozní médium | stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu | mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit) |
| Třída odolnosti korozi KBK | 2 - mírné nároky na odolnost korozi |
| Shoda s LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Okolní teplota | 0 °C ... 60 °C |
| Připojení pneumatiky 1 | vnější závit M5 |
| Pneumatické připojení 2 | pro hadici s vnějším Ø 4 mm |
| Upozornění k materiálu | v souladu s RoHS |
| Materiál tělesa | ocel |