

Indikační konektor MCL

Číslo dílu: 12611

FESTO



 [General operating condition](#)

Technické údaje

Parametr	Hodnota
Hmotnost výrobku	13 g
Elektrické připojení	tvar A konektor podle DIN EN 175301-803
Jmenovité provozní napětí DC	24 V
Jmenovité provozní napětí, AC	24 V
Frekvence sítě	0 Hz ... 60 Hz
Přípustné výkyvy napětí	+/- 15 %
Stupeň krytí	IP65 podle IEC 60529
Okolní teplota	-20 °C ... 60 °C
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Materiál tělesa	PA6, vyztužený