

# Kyvný pohon DRRD-20-180-FH-Y9A

Číslo dílu: 1427379

FESTO



 General operating condition

## Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	20
Úhel tlumení	72 stupeň
rozsah nastavení úhlu kyvu v každé koncové poloze	+10 /-190 stupňů
Úhel kyvu	180 stupeň
Tlumení	vnitřní hydraulické tlumení, normální
Montážní poloha	libovoln.
Konstrukce	ozubená tyč / pastorek
Snímání poloh	pro přibližovací čidlo
Symbol	00991265
Provozní tlak	0.2 MPa ... 1 MPa
Provozní tlak	2 bar ... 10 bar
Princip činnosti	dvojčinný
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III
Okolní teplota	-10 °C ... 60 °C
Teoretický krouticí moment při 6 barech	2.41 Nm
Přípustný moment setrvačnosti	0.125 kg.m <sup>2</sup>
Hmotnost výrobku	883 g
Způsob upevnění	volitelně: s průchozí dírou s vnitřním závitem
Pneumatické připojení	M5
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál hnací hřídele	zušlechtěná ocel
Materiál víka	tvárná slitina hliníku eloxováno
Materiál těsnění	NBR TPE-U(PU)
Materiál tělesa	tvárná slitina hliníku hladce eloxovaný