


Manometr MA-15-10-QS-6

Číslo dílu: 153384

FESTO



 [General operating condition](#)

Technické údaje

| Parametr | Hodnota |
|--|-------------------------------------|
| Rozsah zobrazení | 0 bar ... 10 bar |
| Symbol | 00991463 |
| Jmenovitá velikost manometru | 15 |
| Konstrukce | Rohrfederův manometer bez měřidla |
| Způsob upevnění | montáž do vedení |
| Provozní médium | netečné plyny neutrální kapaliny |
| Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu | žádný acetylén žádný kyslík |
| Provozní tlak | 0 MPa ... 1 MPa |
| Provozní tlak | 0 bar ... 10 bar |
| Provozní tlak | 0 psi ... 145 psi |
| Faktor střídavého zatížení | 0.66 |
| Třída přesnosti měření | 5 |
| Stupeň krytí | IP53 |
| Teplota média | -20 °C ... 60 °C |
| Okolní teplota | -20 °C ... 60 °C |
| Shoda s LABS | VDMA24364-B2-L |
| Upozornění k materiálu | v souladu s RoHS |
| Poloha připojení | na zadní straně uprostřed |
| Pneumatické připojení | QS-6 |
| Materiály ve styku s médiem | mosaz |
| Materiál závitového čepu | mosaz |
| Materiál tělesa | ocel |
| Materiál průhledového skla | PC |
| Barva tělesa | černá |
| Hmotnost výrobku | 10 g |
| Stupnice | jednoduchá stupnice bar (vnější) |