


Kyvný pohon DRRD-32-180-FH-PA

Číslo dílu: 1578512

FESTO



 General operating condition

Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	32
Úhel tlumení	33 stupeň
rozsah nastavení úhlu kyvu v každé koncové poloze	+10 /-100 deg
Úhel kyvu	180 stupeň
Tlumení	pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách
Montážní poloha	libovoln.
Konstrukce	ozubená tyč / pastorek
Snímání poloh	pro přibližovací čidlo
Symbol	00991265
Provozní tlak	0.3 MPa ... 0.8 MPa
Provozní tlak	3 bar ... 8 bar
Princip činnosti	dvojčinný
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III
Okolní teplota	-10 °C ... 60 °C
Teoretický krouticí moment při 6 barech	10.1 Nm
Přípustný moment setrvačnosti	0.15 kg.m ²
Hmotnost výrobku	2816 g
Způsob upevnění	volitelně: s průchozí dírou s vnitřním závitem
Pneumatické připojení	G1/8
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál hnací hřídele	zušlechtěná ocel
Materiál víka	tvárná slitina hliníku eloxováno
Materiál těsnění	NBR TPE-U(PU)
Materiál tělesa	tvárná slitina hliníku hladce eloxovaný