

# Šroubení s nátrubky CN-M3-PK-2

Číslo dílu: 15871

FESTO



 General operating condition

## Technické údaje

Parametr	Hodnota
Jmenovitá světlost	1.5 mm
Druh těsnění na závitovém čepu	těsnící kroužek
Provozní tlak v celém rozsahu teplot	-0.95 bar ... 10 bar
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Okolní teplota	0 °C ... 60 °C
Připojení pneumatiky 1	vnější závit M3
Pneumatické připojení 2	pro hadici s vnějším Ø 3 mm
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál tělesa	silně legovaná ocel