


# Manometr MA-50-1,6-G1/4-MPA

Číslo dílu: 192735

FESTO



 [General operating condition](#)

## Technické údaje

Parametr	Hodnota
Rozsah zobrazení	0 MPa ... 1.6 MPa
Symbol	00991463
Odpovídá normám	EN 837-1
Jmenovitá velikost manometru	50
Ochrana proti výbuchu	dbejte na upozornění v osvědčení zóna 1 (ATEX) zóna 2 (ATEX) zóna 21 (ATEX) zóna 22 (ATEX)
Konstrukce	Manometr s Bourdonovým perem
Způsob upevnění	montáž do vedení
Provozní médium	netečné plyny neutrální kapaliny
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	žádný acetylén žádný kyslík
Provozní tlak	0 MPa ... 1.6 MPa
Provozní tlak	0 bar ... 16 bar
Provozní tlak	0 psi ... 232 psi
Faktor střídavého zatížení	0.66
Třída přesnosti měření	2,5
Stupeň krytí	IP43
Teplota média	-20 °C ... 60 °C
Okolní teplota	-20 °C ... 60 °C
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Poloha připojení	na zadní straně uprostřed
Pneumatické připojení	G1/4
Materiály ve styku s médiem	mosaz
Materiál závitového čepu	mosaz
Materiál tělesa	ABS
Materiál průhledového skla	PS
Barva tělesa	černá
Hmotnost výrobku	70 g

<b>Parametr</b>	<b>Hodnota</b>
Stupnice	jednoduchá stupnice MPa (vně)