

Převlečná matice MCK-PK-9-KU

Číslo dílu: 211293

FESTO



 General operating condition

Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	vnitřní závit M16x1
Provozní tlak v celém rozsahu teplot	0 MPa ... 1 MPa
Provozní tlak v celém rozsahu teplot	0 bar ... 10 bar
Provozní tlak v celém rozsahu teplot	0 psi ... 145 psi
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Okolní teplota	-10 °C ... 60 °C
Připojení pneumatiky 1	pro nátrubek s vnitřním Ø 9 mm s převlečnou maticí
Materiál převlečné matice	POM
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS