

# Převlečná matice MCK-PK-9-KD

Číslo dílu: 533675

FESTO



 [General operating condition](#)

## Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	vnitřní závit M16x1
Provozní tlak v celém rozsahu teplot	-0.095 MPa ... 1.2 MPa
Provozní tlak v celém rozsahu teplot	-0.95 bar ... 12 bar
Provozní tlak v celém rozsahu teplot	-13.775 psi ... 174 psi
Třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Okolní teplota	-10 °C ... 60 °C
Připojení pneumatiky 1	pro nátrubek s vnitřním Ø 9 mm s převlečnou maticí
Materiál převlečné matice	tvárná slitina hliníku, poniklováno
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS