


Manometr MA-27-16-R1/8

Číslo dílu: 541733

FESTO



 [General operating condition](#)

Technické údaje

| Parametr | Hodnota |
|--|--|
| Rozsah zobrazení | 0 bar ... 16 bar |
| Rozsah zobrazení | 0 psi ... 232 psi |
| Symbol | 00991463 |
| Jmenovitá velikost manometru | 27 |
| Ochrana proti výbuchu | dbejte na upozornění v osvědčení zóna 1 (ATEX) zóna 2 (ATEX) zóna 21 (ATEX) zóna 22 (ATEX) |
| Konstrukce | Manometr s Bourdonovým perem |
| Způsob upevnění | montáž do vedení |
| Provozní médium | netečné plyny neutrální kapaliny |
| Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu | žádný acetylén žádný kyslík |
| Provozní tlak | 0 MPa ... 1.6 MPa |
| Provozní tlak | 0 bar ... 16 bar |
| Provozní tlak | 0 psi ... 232 psi |
| Faktor střídavého zatížení | 0.66 |
| Třída přesnosti měření | 4 |
| Stupeň krytí | IP43 |
| Teplota média | 0 °C ... 60 °C |
| Okolní teplota | 0 °C ... 60 °C |
| Shoda s LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Upozornění k materiálu | v souladu s RoHS |
| Poloha připojení | na zadní straně uprostřed |
| Pneumatické připojení | R1/8 |
| Materiály ve styku s médiem | vyztužený PA |
| Materiál závitového čepu | zesílený PA |
| Materiál tělesa | PA |
| Materiál průhledového skla | PS |
| Barva tělesa | černá |
| Hmotnost výrobku | 8 g |

| Parametr | Hodnota |
|-----------------|--|
| Stupnice | dvojitá stupnice bar (vnější) psi (uvnitř) |