


Suplemento de ventosa OASI-20

Número de artículo: 1048877

FESTO



 [General operating condition](#)

Hoja de datos

Característica	Valor
Presión de funcionamiento	0 bar ... 0.95 bar
Medio de funcionamiento	Aire atmosférico en concordancia con ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Conformidad PWIS	VDMA24364-A1-L
Aptitud para el contacto con alimentos	Véase la información complementaria sobre el material
Temperatura ambiente	5 °C ... 50 °C
Peso del producto	0.6 g
Tipo de fijación	Enchufable
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material del suplemento de ventosa	PE
Eficiencia del impulso de eyección	≤0.5 bar
Posición de montaje	Cualquiera