


# Filtros silenciadores LFU-1/2

Número de artículo: 10494

FESTO



[PDF](#) [General operating condition](#)

## Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	G1/2
Posición de montaje	vertical $\pm 5^\circ$
Grado de filtración	1 $\mu\text{m}$
Purga de condensado	Manual giratoria
Símbolo	00991531
Presión de funcionamiento	0 MPa ... 1.6 MPa
Presión de funcionamiento	0 bar ... 16 bar
Presión de funcionamiento	0 psi ... 232 psi
Caudal contra atmósfera	6000 l/min
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sobre el medio de trabajo/mando	Admite funcionamiento con lubricación (lo cual requiere seguir utilizándolo)
Reducción del ruido	Reducción de 40 dB
Clase de resistencia a la corrosión CRC	1 - riesgo de corrosión bajo
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Nivel de presión acústica	83 dB(A)
Temperatura ambiente	-10 °C ... 60 °C
Peso del producto	450 g
Tipo de fijación	atornillable
Conexión neumática	G1/2
Nota sobre el material	De conformidad con la Directiva RoHS
Material del cuerpo	PP