

Freno hidráulico DYHR-32-60-Y5

Número de artículo: 1155696

FESTO



 [General operating condition](#)

Hoja de datos

| Característica | Valor |
|---|--------------------------------------|
| Tamaño | 32 |
| Carrera | 60 mm |
| Amortiguación | Regulable |
| Posición de montaje | Cualquiera |
| Modo de funcionamiento | Empuje De simple efecto |
| Detección de posición | Sin |
| Velocidad máx. de impacto | 0.3 m/s |
| Velocidad de avance | 0.2 mm/s ... 100 mm/s |
| Tiempo de reposición a temperatura ambiente | 1.2 s |
| Clase de resistencia a la corrosión CRC | 1 - riesgo de corrosión bajo |
| Conformidad PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura ambiente | 0 °C ... 80 °C |
| Fuerza máxima de impacto | 6400 N |
| Consumo máximo de energía por carrera | 384 J |
| Consumo máximo de energía por hora | 220000 J |
| Fuerza de avance mín. | 640 N |
| Fuerza de avance máx. | 6400 N |
| Energía residual máxima | 2 J |
| Fuerza de reposición | 18 N |
| Peso del producto | 1380 g |
| Tipo de fijación | Con contratuerca |
| Nota sobre el material | Conformidad con la Directiva RoHS |
| Material de las juntas | NBR |
| Material del cuerpo | Acero Galvanizado |
| Material del vástago | Endurecido Acero de alta aleación |