

Válvula de antirretorno H-1/4-B

Número de artículo: 11689

FESTO



 [General operating condition](#)

Hoja de datos

Característica	Valor
Función de la válvula	Función de retorno
Conexión neumática 1	G1/4
Conexión neumática 2	G1/4
Tipo de fijación	Enroscable
Presión de funcionamiento	0.04 MPa ... 1.2 MPa
Presión de funcionamiento	0.4 bar ... 12 bar
Temperatura ambiente	-10 °C ... 60 °C
Material del cuerpo	Aleación forjada de aluminio anodizado
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Posición de montaje	Cualquiera
Símbolo	00991455
Caudal nominal normal 1→2 (6-5)	1000 l/min
Nota sobre el medio de trabajo/mando	Admite funcionamiento con lubricación (lo cual requiere seguir utilizándolo)
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de almacenamiento	-10 °C ... 60 °C
Temperatura del medio	-10 °C ... 60 °C
Medio de mando	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Par de apriete máx.	11 Nm
Peso del producto	25.4 g
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de las juntas	NBR