

# Boquilla KSV6-PK-6

Número de artículo: 117945

FESTO



 [General operating condition](#)

## Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro nominal	5.3 mm
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nota sobre el medio de trabajo/mando	puede funcionar con aire comprimido lubricado
Clase de resistencia a la corrosión CRC	1 - riesgo de corrosión bajo
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Conexión neumática	Para tubo flexible con diámetro exterior 8 mm
Nota sobre el material	De conformidad con la Directiva RoHS