

Pieza de mandíbula adaptable BUB-HGDD-50

Número de artículo: 1180957

FESTO



 [General operating condition](#)

Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	50
Posición de montaje	Cualquiera
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	5 °C ... 60 °C
Peso del producto por mordaza	276 g
Tipo de fijación	Con taladro pasante y casquillos para centrar
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de la pieza en bruto	Aleación de forja de aluminio