


# Válvula para panel frontal SV-5-M5-B

Número de artículo: 11914

FESTO



 General operating condition

## Hoja de datos

Característica	Valor
Función de la válvula	5/2 vías monoestable
Tipo de accionamiento	Manualmente
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)	95 l/min
Presión de funcionamiento	0 MPa ... 0.8 MPa
Presión de funcionamiento	0 bar ... 8 bar
Forma constructiva	Válvula de asiento con retorno por muelle
Tipo de reposición	Muelle mecánico
Diámetro nominal	2.3 mm
Principio de sellado	Blanda
Posición de montaje	Indistinta
Tipo de control	Directo
Símbolo	00991339
Superposición	Superposición positiva
Protección antideflagrante	Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [-:-:-]
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C ... 60 °C
Fuerza de accionamiento	17 N
Peso del producto	53 g
Tipo de fijación	Con taladro pasante
Conexión neumática 1	M5
Material de las juntas	Caucho nitrílico
Material del cuerpo	Plástico Latón