

Silenciador AMTE-M-LH-N12

Número de artículo: 1206992

FESTO



[PDF](#) [General operating condition](#)

Hoja de datos

Característica	Valor
Posición de montaje	Cualquiera
Tamaño del depósito	10
Símbolo	00991473
Presión de funcionamiento	0 MPa ... 1 MPa
Presión de funcionamiento	0 bar ... 10 bar
Caudal contra atmósfera	9240 l/min
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nota sobre el medio de trabajo/mando	Puede emplearse con aire comprimido lubricado
Clase de resistencia a la corrosión CRC	1 - riesgo de corrosión bajo
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Nivel de presión acústica	85 dB(A)
Temperatura ambiente	-40 °C ... 80 °C
Peso del producto	46 g
Conexión neumática	1/2 NPT
Material del inserto amortiguador	Bronce
Material del pivote atornillado	Latón
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS