

Bobina magnética MSN1G-24DC-OD

Número de artículo: 123060

FESTO



 [General operating condition](#)

Hoja de datos

Característica	Valor
Posición de montaje	Cualquiera
Tiempo mín. de arranque	10 ms
Tiempo de conexión	100%
Valores característicos de las bobinas	24 V DC; 2,5 W
Fluctuaciones de tensión admisibles	-15 % / +10 %
Certificación	c UL us - Recognized (OL)
Conformidad PWIS	VDMA24364-C1-L
Temperatura del medio	-10 °C ... 50 °C
Grado de protección	IP65
Temperatura ambiente	-10 °C ... 50 °C
Peso del producto	80 g
Conexión eléctrica	3 pines Forma A según DIN NE 175301-803
Tipo de fijación	A presión Con abrazadera de sujeción Con accesorios
Material del cuerpo	PA
Material de los contactos crimp	Acero
Material del devanado	Cobre