

# Acoplamiento EAMC-40-66-15-19

Número de artículo: 123844

FESTO



 [General operating condition](#)

## Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro de acogida 1	15 mm
Diámetro de acogida 2	19 mm
Tamaño	40
Longitud nominal	66 mm
Posición de montaje	Indistinta
Revoluciones máx.	6500 1/min
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de almacenamiento	-25 °C ... 60 °C
Humedad relativa del aire	0 - 95 %
Temperatura ambiente	-25 °C ... 60 °C
Momento de inercia de la masa	42.3 kgmm <sup>2</sup>
Momento de giro transmisible	21 Nm
Peso del producto	139 g
Nota sobre el material	De conformidad con la Directiva RoHS