

# Manguito de fijación EAMH-50-8-C13.6-P

Número de artículo: 1354094

FESTO



 [General operating condition](#)

## Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	50
Posición de montaje	Indistinta
Revoluciones máx.	6000 1/min
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de almacenamiento	-25 °C ... 60 °C
Humedad relativa del aire	0 - 95 %
Temperatura ambiente	-10 °C ... 60 °C
Momento de inercia de la masa	0.35 kgmm <sup>2</sup>
Peso del producto	16 g
Nota sobre el material	De conformidad con la Directiva RoHS