

Manguito de fijación EAMH-86-12-C27.3-P

Número de artículo: 1354102

FESTO



 [General operating condition](#)

Hoja de datos

| Característica | Valor |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Tamaño | 86 |
| Posición de montaje | Indistinta |
| Revoluciones máx. | 5000 1/min |
| Conformidad PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura de almacenamiento | -25 °C ... 60 °C |
| Humedad relativa del aire | 0 - 95 % |
| Temperatura ambiente | -10 °C ... 60 °C |
| Momento de inercia de la masa | 10 kgmm ² |
| Peso del producto | 115 g |
| Nota sobre el material | De conformidad con la Directiva RoHS |