

Manguito de fijación EAMH-145-25-C34-P

Número de artículo: 1354110

FESTO



 General operating condition

Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	145
Posición de montaje	Indistinta
Revoluciones máx.	4000 1/min
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de almacenamiento	-25 °C ... 60 °C
Humedad relativa del aire	0 - 95 %
Temperatura ambiente	-10 °C ... 60 °C
Momento de inercia de la masa	32.1 kgmm ²
Peso del producto	217 g
Nota sobre el material	De conformidad con la Directiva RoHS