

Unidad de rueda libre FLSR-25-L

Número de artículo: 13778

FESTO



 [General operating condition](#)

Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	25
Sentido de giro	Giro a izquierda
Posición de montaje	Indistinta
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C ... 60 °C
Momento de giro teórico con 6 bar	4.95 Nm
Peso del producto	500 g
Material del cuerpo	Fundición de aluminio
Material del casquillo	Acero de cementación
Material del eje	Acero de cementación