


Fijación por brida EAHH-V2-63-R1

Número de artículo: 1502305

FESTO



 [General operating condition](#)

Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	63
Basado en la norma	ISO 15552
Clase de resistencia a la corrosión CRC	3 - riesgo de corrosión alto
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Idoneidad para la producción de baterías de iones de litio	Adecuado para la producción de baterías con valores reducidos de Cu/ Zn/Ni (F1a)
Idoneidad de la sala limpia, medida según ISO 14644-14	Elemento instalado estáticamente, no es posible una evaluación significativa según la norma ISO 14644-1
Carga máx. admisible	7 kN
Peso del producto	633 g
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de la placa	Acero inoxidable de alta aleación
Material de los tornillos	Acero inoxidable de alta aleación