

Acoplamiento exterior KS1-CN-2

Número de artículo: 151996

FESTO



 General operating condition

Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro nominal	1.5 mm
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura	-0.095 MPa ... 1.2 MPa
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura	-0.95 bar ... 12 bar
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura	-13.775 psi ... 174 psi
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)	44 l/min
Caudal nominal normalizado según ISO 8778	47.7 l/min
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nota sobre el medio de trabajo/mando	puede funcionar con aire comprimido lubricado
Clase de resistencia a la corrosión CRC	1 - riesgo de corrosión bajo
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C ... 60 °C
Peso del producto	0.4 g
Conexión neumática 1	Boquilla para tubos 2 mm
Nota sobre el material	De conformidad con la Directiva RoHS
Información sobre el material	Latón niquelado