

Compensador de par FKG-40-B

Número de artículo: 15235

FESTO



 [General operating condition](#)

Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	40
Desviación radial +/-	1 mm
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-20 °C ... 120 °C
Carga permisible máxima de larga duración en el sentido de la fuerza +/-	1600 N
Peso del producto	1227 g
Material del compensador de par	Aleación forjada de aluminio anodizado Acero, galvanizado
Material de la horquilla	Acero Galvanizado
Material de la pieza deslizante	Latón