

Soporte para sensor DASI-Q11-40-A-SR

Número de artículo: 1548054

FESTO



 [General operating condition](#)

Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	40
Forma constructiva	Para ranura en T
para Ø de émbolo	Ø 40
Forma constructiva	Regleta para sensores
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C ... 60 °C
Peso del producto	62 g
Tipo de fijación	Bloqueado en ranura en T Con taladro pasante y tornillo con tuercas deslizantes
Nota sobre el material	De conformidad con la Directiva RoHS
Material de los tornillos	Acero Galvanizado