

# Fijación por pies HNG-320

Número de artículo: 157511

FESTO



 [General operating condition](#)

## Hoja de datos

| Característica                          | Valor   |
|---|---|
| Tamaño                                  | 320   |
| Basado en la norma                      | ISO 15552 (hasta ahora también VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290) |
| Clase de resistencia a la corrosión CRC | 1 - riesgo de corrosión bajo  |
| Conformidad PWIS                        | VDMA24364-B2-L  |
| Temperatura ambiente                    | -40 °C ... 150 °C   |
| Peso del producto                       | 29968 g   |
| Nota sobre el material                  | Conformidad con la Directiva RoHS   |
| Material de la fijación                 | Acero<br>Galvanizado  |
| Material de los tornillos               | Acero<br>Galvanizado  |